V850 ファミリ、RL78, 78K ファミリ、RX ファミリ、RH850 ファミリ対応 C コンパイラパッケージ V. 4. 00. 01 リリースのお知らせ

V850 ファミリ、RL78, 78K ファミリ、RX ファミリ、RH850 ファミリ対応 C コンパイラパッケージを V. 3. 03. 00 から V. 4. 00. 01 ヘアップデートしました。

・RL78 ファミリ用、RX ファミリ用、および RH850 ファミリ用の standard 版ライセンスを professional 版ライセンスにアップグレードするライセンスを追加しました。

1. 統合開発環境 CS+

統合開発環境CS+をV3.03.00 からV4.00.00 にバージョンアップしました。

1.1 アップデート対象バージョン

CubeSuite+ 共通部分 V1.00.00~V1.03.00 および V2.00.00~V2.02.00 CS+ 共通部分 V3.00.00~V3.03.00

以下の手順でバージョンを調べることができます。

[CS+ for CC 共通部分] または [CS+ for CA, CX 共通部分]

- (1) CS+ for CC または CS+ for CA, CX を起動する。
- (2) メニュー「ヘルプ」から「バージョン情報」を選択する。
- (3) バージョン情報ダイアログボックスに表示された、CS+ for CC または CS+ for CA, CX のバージョンを参照する。

「共通部分」とは表示されませんが、共通部分のバージョンです。

[CubeSuite+ 共通部分 V1.00.00~V1.03.00 および V2.00.00~V2.02.01]

- (1) CubeSuite+を起動する。
- (2) メニュー「ヘルプ」から「バージョン情報」を選択する。
- (3) バージョン情報ダイアログボックスに表示された、CubeSuite+ のバージョンを 参照する。

「共通部分」とは表示されませんが、共通部分のバージョンです。

1.2 バージョンアップ内容

ルネサス エレクトロニクス株式会社の下記のツールニュースの「バージョンアップ内容」を参照してください。

・「【バージョンアップ】統合開発環境 CS+ V4.00.00」

https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=R20TS0005JJ0100

2. RL78 コンパイラ CC-RL

CC-RLをV1.02.00 からV1.03.00 にリビジョンアップしました。

2.1 アップデート対象バージョン

CC-RL V1. 00. 00~V1. 02. 00

2.2 リビジョンアップ内容

ルネサス エレクトロニクス株式会社の下記のツールニュースの「リビジョンアップ内容」を参照してください。

・「【リビジョンアップ】RL78ファミリ用 Cコンパイラパッケージ V1.03.00」 https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=R20TS005 9JJ0100

3. RX コンパイラ CC-RX

CC-RXをV2.04.01 からV2.05.00 にリビジョンアップしました。

3.1 アップデート対象バージョン

CC-RX V2. 00. 00~V2. 04. 01

3.2 リビジョンアップ内容

ルネサス エレクトロニクス株式会社の下記のツールニュースの「リビジョンアップ内容」を 参照してください。

・「【リビジョンアップ】RXファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ V2.05.00」 https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=R20TS005 7JJ0100

4. RH850 コンパイラ CC-RH

CC-RHをV1.03.00 からV1.04.00 にリビジョンアップしました。

4.1 アップデート対象バージョン

CC-RH V1.00.00~V1.03.00

4.2 リビジョンアップ内容

ルネサス エレクトロニクス株式会社の下記のツールニュースの「リビジョンアップ内容」を参照してください。

・「【リビジョンアップ】RH850ファミリ用 Cコンパイラパッケージ V1.04.00」 https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=R20TS005 5JJ0100

5. RL78、78KOR コンパイラ CA78KOR

CA78KORをV1.71 からV1.72 にリビジョンアップしました。

5.1 アップデート対象バージョン

CA78KOR V1. 20~V1. 71

5.2 リビジョンアップ内容

ルネサス エレクトロニクス株式会社の下記のツールニュースの「リビジョンアップ内容」を参照してください。

・「統合開発環境CS+ CA78KORコンパイラ V1.72へのリビジョンアップのお知らせ」 https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=160301TN 5_J

6. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちの CS+によって異なります。

6.1 CS+ V3.00.00 以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) スタートメニューから プログラム -> Renesas Electronics CS+を選択し、 アップデートマネージャを起動してアップデートする。

注意: ラピッドスタートを有効にして CS+を起動している場合は、 CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。 ラピッドスタートにより CS+が Windows 上の通知領域(タスクトレイ)内 に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージ が表示されます。

M0120001

"CubeSuiteW+.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

(2) 以下のルネサス エレクトロニクス株式会社のダウンロードサイトから必要なソフト ウェアツールをダウンロードしてインストールする。

 $\underline{\text{https://www. renesas. com/ja-jp/products/software-tools/tools/ide/csplus. html\#downloads}}$

- 6.2 CubeSuite+ V2.00.00~V2.02.00 を使用している場合
 - 6.1 と同じ方法でアップデートしてください。
- 6.3 CubeSuite+ V1.03.00 以前を使用している場合

以下のルネサス エレクトロニクス株式会社のダウンロードサイトから無償評価版 CS+ for CC V4.00.00/CS+ Package V4.00.01、または無償評価版 CS+ for CA、CX V3.02.00 をダウンロードしてアップデートしてください。

https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/tools/ide/csplus.html#downlo ads

7. 購入方法

ルネサス エレクトロニクス株式会社製半導体を取り扱っている特約店・取扱店からご購入いただけます。特約店・取扱店は、ルネサス エレクトロニクス株式会社のホームページをご覧ください。

https://www.renesas.com/ja-jp/support/contact/contact-sales.html

製品一覧

対応 MCU(*1)	製品名		製品型名
RL78 ファミリ	RL78 ファミリ用 C コンパイラ パッケージ ライセンスパック V.1 (*2)(*3)	standard 版	PRLSTCSP1-MWR
		professional 版	PRLPRCSP1-MWR
		standard 版 (フローティングライセンス)(*5)	PRLSFCSP1-MWR
		professional 版 (フローティングライセンス)(*5)	PRLPFCSP1-MWR
		professional 版 (アップグレード) (*6)	PRLPUCSP1-MWR
RX ファミリ	RX ファミリ用 C/C++コンパイラ パッケージ ライセンスパック V.2 (*3)	standard 版	PRXSTCSP2-MWR
		professional 版	PRXPRCSP2-MWR
		standard 版 (フローティングライセンス)(*5)	PRXSFCSP2-MWR
		professional 版 (フローティングライセンス)(*5)	PRXPFCSP2-MWR
		professional 版 (アップグレード) (*6)	PRXPUCSP2-MWR
RH850 ファミリ	RH850 ファミリ用 C コンパイラ パッケージ ライセンスパック V.1 (*3)	standard 版	PRHSTCSP1-MWR
		professional 版	PRHPRCSP1-MWR
		standard 版 (フローティングライセンス)(*5)	PRHSFCSP1-MWR
		professional 版 (フローティングライセンス)(*5)	PRHPFCSP1-MWR
		professional 版 (アップグレード) (*6)	PRHPUCSP1-MWR
RL78 ファミリ、 78KOR、78KO	RL78、78K 用 C コンパイラパッケージ ライセンスパック V.1 (*4)		PRL78CSP1-MWR
V850 ファミリ	V850 用 C コンパイラパッケージ ライセンスパック V.1		PV850CSP1-MWR

*1 サポートマイコンの詳細は、下記のルネサス エレクトロニクス株式会社 Web ページの下方にある「CS+対応機能一覧」を参照ください。

https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/tools/ide/csplus.html

- *「CS+ 対応機能一覧」は、最新バージョンの CS+の情報になります。サポートマイコン が確認できない場合は、「お問い合わせ」より専用フォームにてお問い合わせください。
- *2 ビルドツールは CC-RL です。
- *3 standard 版と professional 版の違いは、下記の機能の有無です。
 - ・MISRA-C: 2004/2012 ルールによるソースチェック機能(professional 版のみ)
 - ・スタック破壊検出機能(professional 版のみ)

- ・動的メモリ管理関数のセキュリティ強化(professional 版のみ)
- *4 RL78 ファミリのビルドツールは、CA78KOR です。
- *5 フローティングライセンスの機能や動作環境(コンパイラバージョン含む)の詳細については、下記のルネサス エレクトロニクス株式会社 Web ページからユーザーズマニュアルを参照ください。
 - ・フローティング・ライセンス ユーザーズ・マニュアル: サーバ編

- ・フローティング・ライセンス ユーザーズ・マニュアル: クライアント編
 https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut3482jj
 0100_floatcl
- *6 standard 版ライセンスから professional 版ライセンスへアップグレードする ライセンスです(媒体は含みません)。

下記の組み合わせのみでアップグレードができます。

- PRLPUCSP1-MWR のアップグレード対象製品: PRLSTCSP1-MWR
- PRXPUCSP2-MWR のアップグレード対象製品: PRXSTCSP2-MWR
- PRHPUCSP1-MWR のアップグレード対象製品: PRHSTCSP1-MWR

フローティング・ライセンスには対応していません。

ソフトウェア一式 (媒体あり) とライセンスのセットです (professional 版 (アップグレード) はライセンスのみです)。

同一製品を5セット以上お求めの方は、**お得なライセンス販売**をご利用いただけます。 ライセンス販売の詳細につきましては「<u>お問い合わせ</u>」より専用フォームにてお問い 合わせください。

8. 販売時期

2016年9月13日より販売中。

🕏 株式会社 日立超LSIシステムズ